# Horquilla
# SG-M12X1,25

Número de artículo: 6145

## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | M12x1,25 |
| Conforme a la norma | DIN 71752<br>ISO 8140 |
| Unión roscada | Rosca interior M12 x 1,25 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa.<br>Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Carga máx. admisible | 1.5 kN |
| Peso del producto | 166 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del bulón | Acero<br>Galvanizado |
| Material de la horquilla | Acero<br>Galvanizado |
| Material de las tuercas | Acero<br>Galvanizado |