

Tapa para boquilla CV-PK-3-B

Número de artículo: 6213

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm Para boquilla estriada de diámetro interior de 3 mm con tuerca de unión
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	TPE-U(PU)