

# Racor de unión rápida CK-1/4-PK-9-KU

Número de artículo: 6258

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal                                           | 7.3 mm                                                                     |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Perfil autosellante                                                        |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                 |
| Forma constructiva                                         | forma recta                                                                |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                         |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi          |
| Nota sobre la presión de funcionamiento                    | Agua: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C                                            |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Agua (líquida, sin hielo) |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                              |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...60 °C                                                             |
| Par de apriete nominal                                     | 5.5 Nm                                                                     |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %                                                                     |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G1/4                                                        |
| Conexión neumática 2                                       | Para boquilla estriada diámetro interior 9 mm con tuerca                   |
| Material de las tuercas de unión                           | POM                                                                        |
| Material del pivote atornillado                            | POM                                                                        |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                          |