

Unión rápida acodada GCK-1/4-PK-6-KU

Número de artículo: 6270

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 4.9 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Forma constructiva | Forma en L |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior R1/4 |
| Conexión neumática 2 | Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca |
| Material de las tuercas de unión | POM |
| Material del pivote atornillado | POM |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |