

Horquilla SGA-M12

Número de artículo: 6523

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M12
Desviación radial +/-	5 mm
Compensador angular +/-	120 grado
Posición de montaje	Cualquiera
Unión roscada	Rosca exterior M12
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	222 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del bulón	Acero cincado
Material de la cabeza de rótula	Acero Galvanizado
Material del fusible	Acero de muelles, galvanizado