


# Puerta AND ZK-1/8-B

Número de artículo: 6680

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función AND
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	550 l/min
Presión de funcionamiento	1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Anodizado
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diámetro nominal	4,5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	45 g
Conexión neumática 3	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR