

Bloque distribuidor FR-4-1/8-B

Número de artículo: 6701

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	8.6 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso del producto	25 g
Número de salidas	3
Cantidad de alimentaciones	1
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/8
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio