


Válvula de palanca TH-3-M5

Número de artículo: 6758

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	80 l/min
Conexión neumática de utilización	M5
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...8 bar
Forma constructiva	Asiento de placa
Diámetro nominal	2 mm
Tipo de control	Directo
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza de accionamiento	8 N
Peso del producto	37 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc