

Silenciador U-1/2-B

Número de artículo: 6844

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Caudal contra atmósfera	7500 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	81 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso del producto	75 g
Conexión neumática	G1/2
Material del inserto amortiguador	PE
Material del pivote atornillado	Aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio