

**Boquilla  
KSV-PK-3**

Número de artículo: 7215

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                          | Valor                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diámetro nominal                        | 2.5 mm                                        |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Conexión neumática                      | Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS             |