


Válvula de palanca H-4/3-M5

Número de artículo: 7334

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|-------------------|
| Función de la válvula | 4/3 a descarga |
| Tipo de accionamiento | Manual |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 125 l/min |
| Conexión neumática de utilización | M5 |
| Presión de funcionamiento | 0 bar...8 bar |
| Tipo de reposición | Muelle mecánico |
| Diámetro nominal | 4 mm |
| Principio de sellado | Blando |
| Tipo de control | Servopilotado |
| Sentido de flujo | No reversible |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Conexión neumática 1 | M5 |
| Conexión neumática 2 | M5 |
| Conexión neumática 3 | No sujeta |