

Multi-zócalo KDVF-16-B

Número de artículo: 7564

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	64 g
Conexiones máx.	16
Conexión neumática	PK-2 PK-3 PK-4
Color	Gris
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS