

Racor de empalme RTU-PK-6/6

Número de artículo: 7605

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	5.3 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--:--]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 °F...140 °F
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Latón