


Placa de alimentación vertical VABF-S2-1-P1A14-G38

Número de artículo: 8000536

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	42 mm
Basado en la norma	ISO 5599-2
Posición de montaje	Cualquiera
Concatenación en altura neumática	Alimentación de presión alternativa para 1 y 14
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1300 l/min
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	De acuerdo con la Directiva UE para recipientes a presión simples
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	340 g
Tipo de fijación de concatenación en altura	Sobre placa de enlace Sobre placa base individual
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio