

Línea piloto
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Número de artículo: 8001373

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Conexión eléctrica	25 pines Conector recto/final abierto Sub-D / -
Apantallamiento	sí
Longitud del cable	3.2 m
Diámetro del cable	7 mm
Grado de protección	IP40 Con el producto montado
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Color del cuerpo	Gris