

Perfil distribuidor
VABM-L1-18W-G38-5-G
Número de artículo: 8004914

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	19 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	5
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Peso del producto	1546 g
Conexión aire de pilotaje 12/14	G1/8
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	G1/8
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G3/8
Conexión neumática 4	G1/4
Conexión neumática 5	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado