

Estrangulador VFFG-T-M5-10

Número de artículo: 8025713

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento
Tipo de fijación	Con rosca
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	40.8 l/min
Presión de funcionamiento	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Diámetro nominal	1.05 mm
Valor b	0.5
Valor C	0.14 l/sbar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Peso del producto	0.5 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tornillo hueco	PA