


**Perfil distribuidor P**  
**VABM-B10-25-G12-6-P53**  
Número de artículo: 8026223

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                          | Valor                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Patrón uniforme                         | 27.5 mm                           |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                        |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula  | 6                                 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Peso del producto                       | 586 g                             |
| Tipo de fijación                        | Con escuadra de fijación          |
| Conexión neumática 1                    | G1/2                              |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la regleta de bornes        | Aleación de aluminio forjado      |