

Bloque de conexión
VABM-B10-25S-N38-8-P3
Número de artículo: 8026312

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	27.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	8
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1083 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	3/8 NPT
Conexión neumática 3	3/8 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado