

Bloque de conexión
VABM-B10-25EEE-G12-2-P3
Número de artículo: 8026316

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	27.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	2
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	340 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 3	G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado