


Bloque de conexión VABM-B10-30E-G34-3

Número de artículo: 8026360

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	32 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	2213 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión aire de pilotaje 14	G1/8
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 3	G3/4
Conexión neumática 5	G3/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado