


Placa de alimentación VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Número de artículo: 8026435

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx.	6 Nm
Peso del producto	121 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa de alimentación	Fundición inyectada de aluminio