


Pórtico vertical de dos ejes EXCT-15- -

Número de artículo: 8026575

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	15
Posición de montaje	Vertical
Forma constructiva	Pórtico vertical de dos ejes
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...8 bar
Aceleración máx.	50 m/s ²
Velocidad máxima	4.8 m/s
Precisión de repetición	±0,1 mm
Tiempo de conexión	100%
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Nivel de presión acústica	70 dB(A)
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	10 °C...40 °C
Fuerza máxima del proceso en la dirección Z	100 N
Carga nominal con dinámica máxima	1.5 kg
Tipo de fijación	Con kit de fijación Con tuercas deslizantes
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS