


# Placa de enlace VABV-S1-1SB-G38

Número de artículo: 8029812

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                   | Valor                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura                                          | 44 mm                                                                        |
| Función de escape                                | mediante placa de estrangulación                                             |
| Basado en la norma                               | ISO 5599-1                                                                   |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula           | 1                                                                            |
| Presión de funcionamiento                        | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                            |
| Aptitud para vacío                               | sí                                                                           |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad) | Según la Directiva de baja tensión de la UE                                  |
| Medio de funcionamiento                          | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando             | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC          | 0 - sin riesgo de corrosión                                                  |
| Conformidad PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura de almacenamiento                    | -20 °C...60 °C                                                               |
| Temperatura del medio                            | -10 °C...50 °C                                                               |
| Medio de mando                                   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Temperatura ambiente                             | -10 °C...50 °C                                                               |
| Peso del producto                                | 490 g                                                                        |
| Conexión neumática 2                             | G3/8                                                                         |
| Conexión neumática 4                             | G3/8                                                                         |
| Nota sobre el material                           | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material de la placa base                        | Fundición inyectada de aluminio                                              |