

Racor en T
NPFC-T-2G18-R18-FMF
Número de artículo: 8030246

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Material del racor roscado	Latón niquelado
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...50 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso del producto	26 g
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	R1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS