


# Empalme doble NPFC-D-2G18-M

Número de artículo: 8030269

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Material del racor roscado              | Latón niquelado                               |
| Tamaño del depósito                     | 10                                            |
| Presión de funcionamiento               | -0.95 bar...50 bar                            |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--:] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                    | -20 °C...150 °C                               |
| Peso del producto                       | 9.7 g                                         |
| Conexión neumática 1                    | G1/8                                          |
| Conexión neumática 2                    | G1/8                                          |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS             |