

Prolongación NPFC-E2-2G14-FM

Número de artículo: 8030303

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Material del racor roscado | Latón niquelado |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento | -0.95 bar...50 bar |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...150 °C |
| Peso del producto | 31.76 g |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |