

Placa de enlace VABV-S1-1HSB-G38

Número de artículo: 8030650

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	44 mm
Función de escape	Estrangulable
Basado en la norma	ISO 5599-1
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Aptitud para vacío	sí
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Temperatura del medio	-10 °C...50 °C
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso del producto	490 g
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 4	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio