

Fijación NEAU-A-N8-2

Número de artículo: 8032869

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	2
Forma constructiva	Para ranura en T
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T Longitudinal y transversal en relación con la ranura en T Se puede insertar en la ranura desde arriba
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la tuerca deslizante	Latón niquelado