# Placa base
# VMPAL-AP-10-T1-RV

Número de artículo: 8035231



## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura | 10 mm<br>10.7 mm |
| Longitud | 107.3 mm |
| Patrón uniforme | 10.7 mm |
| Separación de zonas de presión | Canal 1 |
| Función integrada | Válvula de antirretorno |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula | 1 |
| Sentido de flujo | No reversible |
| Estructura del terminal de válvulas | Tamaños de válvulas combinables |
| Presión de funcionamiento | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Presión de control MPa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| Presión de mando | 3 bar...8 bar |
| Aptitud para vacío | No |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 3 - riesgo de corrosión alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso del producto | 25 g |
| Conexión neumática 2 | Para cartucho 10 mm |
| Conexión neumática 4 | Para cartucho 10 mm |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa base | Reforzado con PA |