

Tubo de plástico PAN-R-22X2-SW

Número de artículo: 8036207

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	22 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	350 mm
Diámetro interior	18 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso del producto según la longitud	0.131 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 22 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 62 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A