


Pasamuros para uso en armarios de maniobra NEFU-D12G4-D12DG4

Número de artículo: 8040459

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Conforme a la norma	EN 61076-2-101
Tipo de fijación	Atornillado
Conexión eléctrica 1	Zócalo recto, M12x1, 4 contactos, codificación D
Conexión eléctrica 2	Zócalo recto, M12x1, 4 pines, codificación D
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	4 A
Resistencia a los picos de tensión	0.8 kV
Características de transmisión	De acuerdo con la categoría 5, EN 50173, clase D De acuerdo con la categoría 5, ISO/IEC 11801, clase D
Grado de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	Latón niquelado
Color del cuerpo	Plateado
Material de los contactos crimp	Latón Dorado