

# Bobina magnética VACC-S18-120-A1-1

Número de artículo: 8040580

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                      |
|---|--|
| Tipo de accionamiento                   | Eléctrico                                  |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                 |
| Indicador de posición de conmutación    | No   |
| Tiempo de conexión                      | 100%                                       |
| Clase de aislamiento                    | H  |
| Valores característicos de las bobinas  | 24 V DC: 12,0 W                            |
| Fluctuaciones de tensión admisibles     | -15 % / +10 %                              |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 4 - riesgo de corrosión muy alto           |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-Zona III                         |
| Grado de protección                     | IP65                                       |
| Temperatura ambiente                    | -20 °C...60 °C                             |
| Peso del producto                       | 530 g                                      |
| Conexión eléctrica                      | Forma A<br>Conector<br>Según EN 175301-803 |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS          |
| Material de la bobina magnética         | PA<br>Acero                                |