

# Palanca con rodillo abatible VAOM-R4-20-D2-52

Número de artículo: 8049236

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	20 mm
Tipo de accionamiento	Mecánico
Posición de montaje	Plano de movimiento
Forma constructiva	Palanca con rodillo abatible
Tipo de control	Directo
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación	Atornillado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cabezal de accionamiento	Acero cincado