


Conjunto paralelo
EAMM-U-50-D32-38AA-78
Número de artículo: 8058924

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	12.1 kgmm²
Par de accionamiento en vacío	0.01 Nm
Momento de giro transmisible	1 Nm
Peso del producto	600 g
Código de interfaz del actuador	D32
Código de interfaz, entrada motor	38AA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS