


# Conjunto paralelo EAMM-U-110-S62-88A-207

Número de artículo: 8059058

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                    | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                            | 110                               |
| Posición de montaje               | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.                 | 5000 1/min                        |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento     | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección               | IP40                              |
| Temperatura ambiente              | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa     | 799 kgmm <sup>2</sup>             |
| Par de accionamiento en vacío     | 0.3 Nm                            |
| Momento de giro transmisible      | 9.5 Nm                            |
| Peso del producto                 | 6900 g                            |
| Código de interfaz del actuador   | S62                               |
| Código de interfaz, entrada motor | 88A                               |
| Nota sobre el material            | Conformidad con la Directiva RoHS |