

Acoplamiento exterior NPHS-S6-M-BC9

Número de artículo: 8059265

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 7 mm |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 966 l/min...1700 l/min |
| Caudal nominal normalizado según ISO 8778 | 1047.1 l/min...1842.8 l/min |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso del producto | 17 g |
| Conexión neumática 1 | Boquilla para tubos de 9 mm |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Información sobre el material | Acero, galvanizado |