


# sistema de control YCCP

Número de artículo: 8061000

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2021. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	4 ... 10 bar
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	Máx. 50 % a 40 °C
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente	-20 ... 40 °C
Altura nominal de utilización	1000 m NN
Conexión eléctrica	Borne de conexión elástica Push-in
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS