

Tubo de plástico PTFEN-12X2-NT

Número de artículo: 8061175

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	120 mm
Diámetro interior	8.4 mm
Radio de flexión mín.	84 mm
Nota sobre la utilización	Tubo flexible sin impresión
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Control de inflamabilidad del material	UL94 V-0
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso del producto según la longitud	0.124 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 12 mm
Color	Natural
Dureza Shore	D 55 +/-5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PTFE