

# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-L38-70AA

Número de artículo: 8063461

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                    | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud nominal                  | 35.9 mm                           |
| Posición de montaje               | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.                 | 8000 1/min                        |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento     | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección               | IP40                              |
| Temperatura ambiente              | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa     | 3.5 kgmm <sup>2</sup>             |
| Momento de giro transmisible      | 4.4 Nm                            |
| Peso del producto                 | 418 g                             |
| Código de interfaz del actuador   | L38                               |
| Código de interfaz, entrada motor | 70AA<br>70AB                      |
| Nota sobre el material            | Conformidad con la Directiva RoHS |