


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-L38-56GA

Número de artículo: 8063467

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	44.9 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	3.5 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	4.4 Nm
Peso del producto	336 g
Código de interfaz del actuador	L38
Código de interfaz, entrada motor	56GA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS