


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-N80-68GA

Número de artículo: 8063611

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	70 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	5500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	151 kgmm ²
Momento de giro transmisible	47 Nm
Peso del producto	1250 g
Código de interfaz del actuador	N80
Código de interfaz, entrada motor	68GA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS