


Placa base VMPA14-AP-4-1-EMS-8

Número de artículo: 8066778

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	65.5 mm
Longitud	107.3 mm
Patrón uniforme	14.8 mm
Cantidad máx. de posiciones de válvula	4
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presión de control MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Presión de mando	3 bar...8 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	252 g
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio