

# Leva de conmutación EAPM-L2-32-SLS

Número de artículo: 8067259

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso del producto	10 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS