

# Eje de piñón cremallera EHMH-80-RP- -

Número de artículo: 8068233

FESTO



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Carrera útil	250 ... 2.500 mm
Tamaño	80
Ancho	411 mm
Alto	245 mm
Largo	para carrera máx.: 3268 mm para carrera mín.: 768 mm
Posición de montaje	vertical
Tipo de engranaje reductor	Servoengranaje angular
Construcción	Módulo lineal electromecánico con cremallera
Guía	Guía de rodamiento de rodillos
Relación de reducción	5:1
Presión de funcionamiento	6 bar
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 40 °C
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Grado de eficacia máximo	96 %
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS