

Soporte para amortiguador DAYP-L8-40

Número de artículo: 8069008

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	560 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS Sin cobre
Material de los topes	Acero inoxidable de alta aleación
Material del tornillo de tope	Acero, galvanizado
Material de las tuercas	Acero, galvanizado