

Fijación para perfil DAMH-L8-40-PL-1

Número de artículo: 8069016

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	166 g
Tipo de fijación	Montaje directo mediante taladro pasante
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS Sin cobre
Material de la fijación	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material del casquillo	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las tuercas	Acero, galvanizado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado