

**Boquilla reductora
NPFC-R-G1-G34-MF**

Número de artículo: 8069238

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Material del racor roscado	Latón niquelado
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...50 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Peso del producto	96.2 g
Conexión neumática 1	G1
Conexión neumática 2	G3/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS