

Unidad de indicación y control CDSB-A1

Número de artículo: 8070984

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud máx. del cable	3 m
Memoria de usuario	3 GB
Indicación	TFT en color
Característica de visualización	Pantalla táctil
Tamaño de la pantalla	1,77"
Margen de tensiones de servicio DC	4.5 V...5.5 V
Resolución de la pantalla	128 x 160 píxeles
Certificación	RCM
Símbolo KC	KC-CEM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	Máx. 95 % a 60 °C Sin condensación
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	36.6 g
Interfaz USB, técnica de conexión	USB 2.0 tipo B mini
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA6
Campo de aplicación	Solo con CMMT, CPX-E-CEC
Dimensiones: ancho x largo x alto	50 mm x 45 mm x 19,6 mm