

Placa base VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Número de artículo: 8072668

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP54 IP65
Nota sobre el grado de protección	IP54 para protección de escape con laberinto (p. ej. VABD-D3-L) IP65 para protección de escape con anillo de junta (p. ej. VABD-D3-SN)
Peso del producto	362 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y tornillo
Conexión aire de pilotaje 12	G1/4
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Conexión neumática 3	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aluminio recubierto con Ematal
Material de las juntas	NBR